

**FKSC M6X12 D9/SW3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Je nach Reihenklammer oder auch Zubehör bieten wir als Zusatzartikel oder auch Ersatzteil verschiedene Arten von Schrauben an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
Best.-Nr.	<a href="#">0353500000</a>
Typ	FKSC M6X12 D9/SW3
GTIN (EAN)	4008190139285
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 10. Mai 2024 11:22:18 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## FKSC M6X12 D9/SW3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7 mm	Tiefe (inch)	0,276 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0,315 inch
Breite	8 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Nettogewicht	2,2 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	sonstige
Polzahl	1		

### Systemkennwerte

Ausführung	Schrauben
------------	-----------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Oberfläche	sonstige
Farbe	grau		

### weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>

**FKSC M6X12 D9/SW3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

