

VG PG21-MS54 ZR 10-19**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, PG 21, 7 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1009630000
Typ	VG PG21-MS54 ZR 10-19
GTIN (EAN)	4032248714407
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 02:50:13 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

VG PG21-MS54 ZR 10-19**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	29,5 mm	Länge (inch)	1,161 inch
Nettogewicht	45,92 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	NBR	Drehmoment Hutmutter, max.	6,7 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	6,7 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	10 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	10 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1	10 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2	13 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3	16 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4	19 mm	Gewinde (außen)	PG 21
Gewindelänge	7 mm	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser außen, max.	19 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	10 mm
Schlüsselweite 1	28 mm	Schlüsselweite 2	30 mm
Schutzart	IP54	Verschraubung	PG
Werkstoff	Messing, vernickelt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

VG PG21-MS54 ZR 10-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Flachdichtung Neopren – GWDR NP



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	GWDR PG2 1-NP	Ausführung
Best.-Nr.	1719590000	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 2 1, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352851	
VPE	100 Stück	

Flachdichtung Polyethylen – GWDR PO



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	GWDR PG2 1-PO	Ausführung
Best.-Nr.	1719490000	GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 2 1, Polyethylen
GTIN (EAN)	4008190352752	
VPE	100 Stück	

VG PG21-MS54 ZR 10-19**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Messing-Kontermuttern, vernickelt**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SKMU PG21-MS	Ausführung
Best.-Nr.	1719200000	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 21, 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352424	Messing, vernickelt
VPE	100 Stück	