

**VG PG36-MS54 ZR 24-33**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	VG MS ZR (Standard Messing Kabelverschraubung Mehrfachdichtung), Kabelverschraubung, PG 36, 9 mm, OD min. 24 - OD max. 33 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1009650000</a>
Typ	VG PG36-MS54 ZR 24-33
GTIN (EAN)	40322487 1442 1
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 28. März 2024 19:50:00 MEZ

Katalogstand 23.03.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## VG PG36-MS54 ZR 24-33

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	39 mm	Länge (inch)	1,535 inch
Nettogewicht	135,4 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C
--------------------	----------------

### Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	NBR	Drehmoment Hutmutter, max.	6,7 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	6,7 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	10 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	10 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1	24 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2	27 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3	30 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4	33 mm	Gewinde (außen)	PG 36
Gewindelänge	9 mm	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser außen, max.	33 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	24 mm
Schlüsselweite 1	47 mm	Schlüsselweite 2	50 mm
Schutzart	IP54	Verschraubung	PG
Werkstoff	Messing, vernickelt		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## VG PG36-MS54 ZR 24-33

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Flachdichtung Neopren – GWDR NP



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	GWDR PG36-NP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1719610000</a>	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 36, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352875	
VPE	20 Stück	

### Flachdichtung Polyethylen – GWDR PO



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	GWDR PG36-PO	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1719510000</a>	GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 36,
GTIN (EAN)	4008190352776	Polyethylen
VPE	50 Stück	

## VG PG36-MS54 ZR 24-33

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Messing-Kontermuttern, vernickelt



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	SKMU PG36-MS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1719220000</a>	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 36, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352479	Messing, vernickelt
VPE	50 Stück	