

TSLD C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

kundenspezifisches Pro-
dukt – Bestellung nur auf
Anfrage

Tragschienenschneidgerät für Tragschienen und Profilschienen

- TS 35/7,5 mm nach EN 50022 (s=1,0 mm)
- TS 35/15 mm nach EN 50022 (s=1,5 mm)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschienenschneider
Best.-Nr.	1270310000
Typ	TSLD C
GTIN (EAN)	4050118058604
VPE	1 Stück

TSLD C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	200 mm	Tiefe (inch)	7,874 inch
Höhe	205 mm	Höhe (inch)	8,071 inch
Breite	270 mm	Breite (inch)	10,63 inch
Nettogewicht	17.800 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Tragschienenschneid- und Lochgerät
---------------------	------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	