

SAIE-M16B-5-L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaustecker, M16, Montagegewinde: M 18, Polzahl: 5, Litzen-/Kabellänge:
Best.-Nr.	1326730000
Typ	SAIE-M16B-5-L
GTIN (EAN)	4050118130782
VPE	20 Stück

SAIE-M16B-5-L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 11 g

Technische Daten Leiterplattensteckverbinder

Codierung	keine	Polzahl	5
Schirmanschluss	Nein	Nennspannung	250 V
Nennstrom	6 A	Schutzart	IP40
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt
Anschlussgewinde	M16	Montagegewinde	M 18

Allgemeine Daten

Polzahl	5	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt
Anschlussgewinde	M16	Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
Schutzart	IP40		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
Broschüren [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)