

**ES APG/HPG55 AEH 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	120mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">1502380000</a>
Typ	ES APG/HPG55 AEH 120
GTIN (EAN)	4050118310535
VPE	1 Stück
Lieferstatus	<b>Abgekündigt</b>
Lieferbar bis	2020-12-31

## ES APG/HPG55 AEH 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 197 g

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max. 120 mm<sup>2</sup>

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil Trapezcrimp

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
Broschüren