

LADEGERAET APG/AKT 120 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser.

- extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- ergonomischer Griff mit ausgewogener Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- permanente Akku-Ladezustandskontrolle
- Überwachung des Arbeitsvorgangs und Zustandsanzeigen
- Fehleranzeige bei evtl. Störungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
Best.-Nr.	1509390000
Typ	LADEGERAET APG/AKT 120 V
GTIN (EAN)	4050118318654
VPE	1 Stück

LADEGERAET APG/AKT 120 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 526 g

Technische Daten

Elektroanschluss 110 - 120 V / 50 - 60 Hz Spannungsbereich 7,2 - 18 V

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ECLASS 9.1	21-05-92-01	ECLASS 10.0	21-05-92-01
ECLASS 11.0	21-05-29-01	ECLASS 12.0	21-05-29-01
ECLASS 13.0	21-05-29-01		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren