

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr. | 1718890000 |
| Typ | VG 48-MS54-ZE |
| GTIN (EAN) | 4008190352110 |
| VPE | 5 Stück |

Erstellungs-Datum 26. April 2024 17:37:53 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|-------|--------------|------------|
| Höhe | 45 mm | Höhe (inch) | 1,772 inch |
| Länge | 55 mm | Länge (inch) | 2,165 inch |
| Nettogewicht | 452 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -20 °C...80 °C |
|--------------------|----------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Dichteinsatz | NBR | Dichtung | NBR |
| Drehmoment Hutmutter, max. | 6,7 Nm | Drehmoment Hutmutter, min. | 6,7 Nm |
| Drehmoment Stutzen, max. | 10 Nm | Drehmoment Stutzen, min. | 10 Nm |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -20 °C |
| Gewinde (außen) | PG 48 | Gewindelänge | 10 mm |
| Gewindesteigung | 1,59 mm | Halogene | Nein |
| Kabeldurchmesser außen, max. | 45 mm | Kabeldurchmesser außen, min. | 35 mm |
| Klemmbereich, Zugentlastung max. | 48 mm | Klemmbereich, Zugentlastung min. | 35 mm |
| Schlüsselweite | 68 mm | Schlüsselweite 1 | 68 mm |
| Schlüsselweite 2 | 64 mm | Schutzart | IP54 |
| Schutzart mit GWDR | IP65 | Verschraubung | PG, PG 48 |
| Werkstoff | Messing, vernickelt | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|------------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Messing-Kontermuttern, vernickelt



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU PG48-MS | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1719240000 | SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 48, 5.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190352493 | Messing, vernickelt |
| VPE | 10 Stück | |

Flachdichtung Polyethylen – GWDR PO



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR PG48-PO | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1719530000 | GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 48, |
| GTIN (EAN) | 4008190352790 | Polyethylen |
| VPE | 5 Stück | |

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Flachdichtung Neopren – GWDR NP**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR PG48-NP | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1719630000 | GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 48, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190352899 | |
| VPE | 5 Stück | |