

## IE-PH-RJ45-TH-BU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zu den IP20-Steckverbindern in Crimp-Ausführung von Weidmüller verwenden Sie am besten die Knickschutztüllen in verschiedenen Farben - nicht nur zum Schutz von Rasthebeln und Kabelanschlag, sondern auch zur optischen Markierung der Stecker.

Merkmale:

- 7 verschiedene Farben

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Knickschutztülle, blau
Best.-Nr.	<a href="#">1962470000</a>
Typ	IE-PH-RJ45-TH-BU
GTIN (EAN)	4032248644506
VPE	10 Stück

**IE-PH-RJ45-TH-BU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	2,35 g
--------------	--------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001679	ETIM 7.0	EC001679
ETIM 8.0	EC001679	ETIM 9.0	EC001679
ECLASS 9.0	27-06-04-12	ECLASS 9.1	27-06-04-12
ECLASS 10.0	27-06-04-12	ECLASS 11.0	27-06-04-12
ECLASS 12.0	27-06-04-12	ECLASS 13.0	27-06-04-12

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>