

VT M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Spricht ab einer Entfernung von 4 mm an
- Zur Funktionsprüfung von Magnetventilen, Relais, Spulen und Schützen
- Alle magnetischen Felder prüfbar
- Anzeige: optisch und akustisch
- Inklusive Taschenlampenfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Test Werkzeuge, Kontaktloser Magnetfeldtester
Best.-Nr.	2436680000
Typ	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
VPE	1 Stück

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	55,7 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kontaktloser Magnetfeld- tester
---------------------	------------------------------------

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige	optisch & akustisch	Batterietyp	Batterie 1,5 V Typ AAA
Schutzart	IP65	geprüft und approbiert nach	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format