

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für umspritzte M12-Leitungen, K- und L-Codiert
Best.-Nr.	2522710000
Typ	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbeutel

Erstellungs-Datum 26. April 2024 05:55:52 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	18,8 g
--------------	--------

Schraubwerkzeuge

Anschlussgewinde	M12	Größe	17.5 mm
------------------	-----	-------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--