

H1,0/19 ZH GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb
Best.-Nr.	9037270000
Typ	H1,0/19 ZH GE
GTIN (EAN)	4008190492748
VPE	500 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 5. Mai 2024 01:32:22 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H1,0/19 ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,178 g
--------------	---------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe gelb	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	16 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	3,2 mm	Kragenhöhe (A)	5,8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm	L1 in mm	19 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Zeichnung