

**H1,5/20 ZH R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot
Best.-Nr.	<a href="#">9037300000</a>
Typ	H1,5/20 ZH R
GTIN (EAN)	4008190492779
VPE	500 Stück
Verpackung	lose

## H1,5/20 ZH R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,17 g
--------------	--------

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe rot	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	-------------------------------------	------------	-----------------------

## Aderendhülsen

Abisolierlänge	15 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	3,6 mm	Kragenhöhe (A)	6,5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm	L1 in mm	20 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**H1,5/20 ZH R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**