

FRZ SG 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden. Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zange
Best.-Nr.	9046390000
Typ	FRZ SG 160
GTIN (EAN)	4032248357703
VPE	1 Stück

FRZ SG 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	160 mm	Breite (inch)	6,299 inch
Nettogewicht	141 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Spitzzange gebogen mit Schneide 160 mm lang
---------------------	---

Zangen

Form (Telefonzange)	gebogen	Gesamtlänge	160 mm
Leiterdurchmesser max. (H)	1,6 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	2,5 mm
Schneidenhärte	60 HRC	Schutzisoliert 1000 V	Ja

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ECLASS 11.0	21-04-38-16	ECLASS 12.0	21-04-38-16
ECLASS 13.0	21-04-38-16		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration - Pliers
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

FRZ SG 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

