

MF FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Außenbefestigungslaschen
 Satz mit je 4 Stück

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montagefuß, Befestigungslaschen, Höhe: 40 mm, Breite: 19 mm, Tiefe: 35.5 mm, Werkstoff: Polyamid, lichtgrau
Best.-Nr.	9536040000
Typ	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
VPE	1 Stück

MF FPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	35,5 mm	Tiefe (inch)	1,398 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Breite	19 mm	Breite (inch)	0,748 inch
Nettogewicht	26 g		

Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Werkstoff	Polyamid
-----------------	------------	-----------	----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	