

CC 85/54 04MM MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 54 x 85 mm, S otvorem, Žlutá
Objednací číslo	1248490000
Typ	CC 85/54 04MM MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118038866
Množství	10 ks
kompatibilní tiskárna	2715590000 2438520000 2438510000

CC 85/54 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Šířka	85 mm	Šířka (v palcích)	3,346 inch
Čistá hmotnost	12 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Vlhkost	≤ 60 %
-------------------------	--------------	---------	--------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	S otvorem	
Barevný	Žlutá	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Doporučená odvětví	Stroje	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Materiál	Polyamid 66	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Šířka	85 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne	Průměr vyvrtané díry	4,2 mm
Vlhkost	≤ 60 %		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Oznámení o změně produktu	MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CC 85/54 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



Podobné ilustraci

