

## KWN-M6/-16 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> |
| Objednací číslo | <a href="#">1496870000</a>                     |
| Typ             | KWN-M6/-16 45                                  |
| GTIN (EAN)      | 4050118306446                                  |
| Množství        | 100 ks   |

## KWN-M6/-16 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 10,2 g |
|----------------|--------|

## Technické údaje

|       |                |
|-------|----------------|
| Verze | Euro řada, 45° |
|-------|----------------|

## Konektory

|                             |        |                             |                    |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------------------|
| Délka hřídele (a)           | 12 mm  | Izolace                     | není k dispozici   |
| Otvor                       | M 6    | Průřez vodiče               | 16 mm <sup>2</sup> |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 5,5 mm | Vnitřní průměr objímky (d2) | 6,4 mm             |
| Vnější průměr hřídele (d3)  | 8,5 mm | Šířka příruby (b)           | 12 mm              |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brožury  |  |

## KWN-M6/-16 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## KWN-M6/-16 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro kompresní kabelová oka



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | ES EPG/HPG 60 HEX 16       | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6505170000</a> | Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118519549              |   |
| Množství        | 1 ks                       |   |

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                   |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ             | ES APG 80 WM 16            | Verze                             |
| Objednací číslo | <a href="#">6502470000</a> | 16mm <sup>2</sup> , WM krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118310498              |                                   |
| Množství        | 1 ks                       |                                   |

## KWN-M6/-16 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
  - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
  - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
  - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

#### Všeobecné objednací údaje

|                   |                  |                        |
|-------------------|------------------|------------------------|
| Typ               | ES APG 80 HEX 16 | Verze                  |
| Objednávací číslo | 6502630000       | Šestihranné krimpování |
| GTIN (EAN)        | 4050118310436    |                        |
| Množství          | 1 ks             |                        |

### Krimpovací nástroj pro tubulární (EN 13600) a kompresní kabelová oka (DIN 46235)



#### Krimpovací nástroje pro tubulární a kompresní kabelová oka s otočnou krimpovací hvězdou.

- Integrovaná krimpovací hvězda pro různé průřezy
- Šestihranné krimpovací nástroje pro kompresní kabelová oka
- WM-Form krimpovací nástroje pro tubulární kabelová oka
- široký rozsah zpracování do 70 nebo 120 mm<sup>2</sup>

#### Všeobecné objednací údaje

|                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| Typ               | PZ RK 6/70    | Verze                                  |
| Objednávací číslo | 6500440000    | 6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)        | 4050118309058 |  |
| Množství          | 1 ks          |  |
| Typ               | PZ RK 10/120  | Verze                                  |
| Objednávací číslo | 6500450000    | 10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)        | 4050118309065 |  |
| Množství          | 1 ks          |  |

## KWN-M6/-16 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | EPG 45                     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6500830000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihranné |
| GTIN (EAN)      | 4050118309317              | krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové                   |
| Množství        | 1 ks                       | krimpování, Oválné krimpování  |
| Typ             | EPG 60                     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6453810000</a> | Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> ,       |
| GTIN (EAN)      | 4050118468434              | 300mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování -           |
| Množství        | 1 ks                       | odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování                             |

### ... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                        |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Typ             | ES EPG 45 HEX 16/35        | Verze                  |
| Objednací číslo | <a href="#">6500950000</a> | Šestihranné krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118309492              |                        |
| Množství        | 1 ks                       |                        |

## KWN-M6/-16 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | HPG 60                     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování, WM krimpování, |
| GTIN (EAN)      | 4050118468427              | Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování            |
| Množství        | 1 ks                       |  |
| Typ             | APG 80                     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6502390000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>  |
| GTIN (EAN)      | 4050118310627              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

### ... pro tubulární kabelová oka



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | ES EPG/HPG 60 WM 16        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6469550000</a> | Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118483833              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

## KWN-M6/-16 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |               |
|-----------------|----------------------------|---------------|
| Typ             | ES EPG 45 WM 16/35         | Verze         |
| Objednací číslo | <a href="#">6500920000</a> | WM krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118309478              |               |
| Množství        | 1 ks                       |               |