

## ES EPG 45 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Šestihranné krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">1500980000</a>
Typ	ES EPG 45 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118309348
Množství	1 ks

## ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0,472 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	136 g		

## Krimpovací vložky

Identifikační číslo	18	Krimpovací šířka v mm	5
Průřez krimpování, hliník	70	Průřez měděného krimpovaného spoje	95
Šířka krimpování	5 mm		

## Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	3/0
-------------------------	-----

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 95 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

95 mm<sup>2</sup>**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KRN-M10/-95 S	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494900000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M12/-95 S	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494910000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M8/-95 S	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494890000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M6/-95 S	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494430000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
Množství	25 ks	

95 mm<sup>2</sup>**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KRN-M8/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495600000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
Množství	25 ks	

## ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KRN-M10/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495610000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M16/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495630000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M14/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495780000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M20/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495640000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M6/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495820000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M12/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">495620000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
Množství	25 ks	

95 mm<sup>2</sup>
**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M12/-95 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496370000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M16/-95 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496380000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M8/-95 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496340000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
Množství	25 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 15:58:30 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ES EPG 45 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KWN-M10/-95 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496350000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Množství	25 ks	

### 95 mm²



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498680000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm², 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307917	
Množství	50 ks	

### 95 mm²



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M14/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498520000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M16/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498220000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M20/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498230000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Množství	50 ks	

## ES EPG 45 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KP-M12/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498210000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M10/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498190000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M8/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">498180000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
Množství	50 ks	

## 95 mm<sup>2</sup>



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-95	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">492950000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302622	
Množství	50 ks	

## ES EPG 45 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Nářadí



### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4900830000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

95 mm<sup>2</sup>

### Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M12/-95 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497720000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M8/-95 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497690000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M10/-95 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497710000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
Množství	25 ks	

## ES EPG 45 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KWPN-M16/-95 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">497730000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Množství	25 ks	

### 95 mm²



#### Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M8/-95 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496080000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M12/-95 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496100000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M10/-95 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496090000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M16/-95 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">496110000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M14/-95 90	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">494670000</a>	kabelové oko, konec svorky, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Množství	25 ks	