

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šestihránné krimpování
Číslo objednávky	1500990000
Typ	ES EPG 45 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118309140
Množství	1 ks

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0,472 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	133 g		

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	20	Krimpovací šířka v mm	5
Průřez měděného krimpovaného spoje	120	Šířka krimpování	5 mm

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	4/0
-------------------------	-----

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 120 mm ²

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

120 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M12/-120	Verze
Číslo objednávky	495670000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M10/-120	Verze
Číslo objednávky	495650000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M8/-120	Verze
Číslo objednávky	495790000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M20/-120	Verze
Číslo objednávky	495690000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M16/-120	Verze
Číslo objednávky	495680000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M14/-120	Verze
Číslo objednávky	495800000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

120 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-120	Verze
Číslo objednávky	498690000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
Množství	25 ks	

120 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M12/-120 90	Verze
Číslo objednávky	497760000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M16/120 90	Verze
Číslo objednávky	497770000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M20/-120 90	Verze
Číslo objednávky	497780000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M10/-120 90	Verze
Číslo objednávky	497750000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

120 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-120	Verze
Číslo objednávky	492960000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
Množství	50 ks	

120 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M10/-120	Verze
Číslo objednávky	498240000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M16/-120	Verze
Číslo objednávky	498270000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M12/-120	Verze
Číslo objednávky	498250000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M8/-120	Verze
Číslo objednávky	498480000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Množství	50 ks	

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KP-M14/-120	Verze
Číslo objednávky	498490000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Množství	50 ks	
Typ	KP-M20/-120	Verze
Číslo objednávky	498280000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Množství	50 ks	

120 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M16/-120 90	Verze
Číslo objednávky	494480000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M10/-120 90	Verze
Číslo objednávky	494450000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M8/-120 90	Verze
Číslo objednávky	494680000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M12/-120 90	Verze
Číslo objednávky	494470000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

120 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M12/-120 45	Verze
Číslo objednávky	496410000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M10/-120 45	Verze
Číslo objednávky	496400000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M8/-120 45	Verze
Číslo objednávky	496390000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M16/-120 45	Verze
Číslo objednávky	496420000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Náradí

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo objednávky	4900830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

120 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-120 S	Verze
Číslo objednávky	494410000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Množství	10 ks	
Typ	KRN-M10/-120 S	Verze
Číslo objednávky	494920000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Množství	10 ks	
Typ	KRN-M8/-120 S	Verze
Číslo objednávky	494420000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Množství	10 ks	

ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M12/-120 S	Verze
Číslo objednávky	494930000	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Množství	10 ks	