

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	WM krimpování
Číslo objednávky	1994550000
Typ	ES EPG 45 WM 150
GTIN (EAN)	4050118379785
Množství	1 ks

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0,472 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	2,75 g		

Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	5	Průřez měděného krimpovaného spoje	150
Šířka krimpování	5 mm		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	5/0
-------------------------	-----

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	150 mm ²	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

150 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M10/-150 45	Verze
Číslo objednávky	496440000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M20/-150 45	Verze
Číslo objednávky	496480000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M8/-150 45	Verze
Číslo objednávky	496430000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M12/-150 45	Verze
Číslo objednávky	496450000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M16/-150 45	Verze
Číslo objednávky	496470000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

150 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-150	Verze
Číslo objednávky	492970000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
Množství	50 ks	

150 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M16/-150	Verze
Číslo objednávky	495730000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M14/-150	Verze
Číslo objednávky	495810000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M12/-150	Verze
Číslo objednávky	495720000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M8/-150	Verze
Číslo objednávky	495700000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M10/-150	Verze
Číslo objednávky	495710000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Množství	25 ks	
Typ	KRN-M20/-150	Verze
Číslo objednávky	495740000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Množství	25 ks	

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo objednávky	490830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihránné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

150 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-150 S	Verze
Číslo objednávky	494940000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Množství	10 ks	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M6/-150 S	Verze
Číslo objednávky	494440000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Množství	10 ks	
Typ	KRN-M12/-150 S	Verze
Číslo objednávky	494970000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Množství	10 ks	
Typ	KRN-M10/-150 S	Verze
Číslo objednávky	494950000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Množství	10 ks	

150 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-150	Verze
Číslo objednávky	498710000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
Množství	25 ks	

150 mm²**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M16/-150 90	Verze
Číslo objednávky	497830000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWPN-M10/-150 90	Verze
Číslo objednávky	497810000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M12/-150 90	Verze
Číslo objednávky	497820000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M8/-150 90	Verze
Číslo objednávky	497790000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Množství	25 ks	
Typ	KWPN-M20/150 90	Verze
Číslo objednávky	496680000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Množství	25 ks	

150 mm²
Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M10/150 90	Verze
Číslo objednávky	494500000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M12/-150 90	Verze
Číslo objednávky	494510000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M8/-150 90	Verze
Číslo objednávky	494490000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M20/-150 90	Verze
Číslo objednávky	494530000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Množství	25 ks	
Typ	KWN-M16/-150 90	Verze
Číslo objednávky	494520000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Množství	25 ks	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

150 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M14/-150	Verze
Číslo objednávky	498580000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Množství	25 ks	
Typ	KP-M8/-150	Verze
Číslo objednávky	498290000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Množství	25 ks	
Typ	KP-M12/-150	Verze
Číslo objednávky	498320000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Množství	25 ks	
Typ	KP-M16/-150	Verze
Číslo objednávky	498330000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Množství	25 ks	
Typ	KP-M10/-150	Verze
Číslo objednávky	498310000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Množství	25 ks	
Typ	KP-M20/-150	Verze
Číslo objednávky	498340000	kabelové oko, konec svorky, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Množství	25 ks	