

## DG M20 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

### Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Těsnicí vložka Field Power®, Těsnění s přípojovacím závitem, IP65, s odpovídajícím krytu, EPDM |
| Objednací číslo | <a href="#">2545550000</a>   |
| Typ             | DG M20 PT6   |
| GTIN (EAN)      | 4050118555530  |
| Množství        | 1 ks   |

## DG M20 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 19,5 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,768 inch |
| Výška          | 33,8 mm  | Výška (v palcích)   | 1,331 inch |
| Šířka          | 46,7 mm  | Šířka (v palcích)   | 1,839 inch |
| Čistá hmotnost | 21,558 g |                     |            |

## Teploty

|                    |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...85 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

## Všeobecné údaje

|  |                              |                              |                                |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Materiál                                 | EPDM                         | Silikon                      | Ne                             |
| Barevný                                  | černá                        | Design                       | Těsnění s připojovacím závitem |
| Stupeň krytí                             | IP65, s odpovídajícím krytu  | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB                             |
| Poloha při montáži, poznámka k instalaci | ve slotu těsnění FieldPower® | Vnitřní závit                | M 20                           |
| Verze                                    | Závitový adaptér M20         |                              |                                |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |             |             |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (cULus)  | E256877 |

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## DG M20 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Kontakt



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20      | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6471490000</a> | Vestavěné zástrčky, 7/8", Montážní závit: M 20, Počet pólů: 5, Délka |
| GTIN (EAN)      | 4050118278729              | vlákna / kabelu: 0.2 m   |
| Množství        | 1 ks                       |  |

### Patice



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | SAIE-7/8-B-5-0.2U-M20      | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6398710000</a> | Vestavěné zástrčky, 7/8", Montážní závit: M 20, Počet pólů: 5, Délka |
| GTIN (EAN)      | 4050118200607              | vlákna / kabelu: 0.2 m   |
| Množství        | 1 ks                       |  |

## DG M20 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### IE upevňovací nástroj



Instalační nástroj pomáhá utáhnout pojistnou matici při montáži příruby verze 04.

#### Poznámky:

- Standardní nástroj
- z tvrdého plastu

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ             | IE-FISP-V4                 | Verze            |
| Objednací číslo | <a href="#">6204370000</a> | Montážní nástroj |
| GTIN (EAN)      | 4032248660780              |                  |
| Množství        | 2 ks                       |                  |

### Verze IP68



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | VG M20 - K 68              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6811470000</a> | VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění,  |
| GTIN (EAN)      | 4064675292227              | rovný, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, |
| Množství        | 50 ks                      | IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6                                |
| Typ             | VG M20-1/K68               | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6772300000</a> | VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění,  |
| GTIN (EAN)      | 4032248129966              | rovný, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67,  |
| Množství        | 50 ks                      | IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6                                |