

CD-BO 80X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelový žlab, podlahový žlab, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Objednací číslo	2589550000
Typ	CD-BO 80X80 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118601206
Množství	24 m

CD-BO 80X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	80 mm	Výška (v palcích)	3,15 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	625 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
-------------------------	------------

Obecné informace

Barevný	Šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC / bez olova
Mezera mezi drážkami	6 mm	Podlahové lišty	1
Použitelný průřez	5 695 mm ²	Rozsah dodávky	Kabelový žlab, Víko
Rozsah provozní teploty	-5...60 °C	Standardy	V souladu s DIN EN 50085
Typ montáže	Příšroubováno, S lepidlem, nýtované	Verze bočního panelu	drážkované
Víko	Ano	Šířka drážek	4 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E500004

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

CD-BO 80X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



CD-BO 80X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Boční rameno

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RETA	Verze
Objednací číslo	6554080000	Kabelový žlab, rameno vazače
GTIN (EAN)	4050118564204	
Množství	100 ks	

T-tvar

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RETT 40	Verze
Objednací číslo	6554090000	Kabelový žlab, vazač ve tvaru T
GTIN (EAN)	4050118564211	
Množství	40 ks	
Typ	CD-RETT 60	Verze
Objednací číslo	6554100000	Kabelový žlab, vazač ve tvaru T
GTIN (EAN)	4050118564228	
Množství	25 ks	

CD-BO 80X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RET 80	Verze
Objednací číslo	6554050000	Kabelový žlab, vazač
GTIN (EAN)	4050118564174	
Množství	400 ks	

Metrický systém

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-LID 80 GY	Verze
Objednací číslo	6590020000	Kabelový žlab, víko, 80 mm
GTIN (EAN)	4050118600742	
Množství	2 m	

CD-BO 80X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Značkování



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-LBK	Verze
Objednací číslo	6554120000	Kabelový žlab, sada lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Množství	20 ks	
Typ	CD-LB	Verze
Objednací číslo	6562680000	Kabelový žlab, lišta na štítky, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Množství	150 ks	
Typ	CD-LBH	Verze
Objednací číslo	6562850000	Kabelový žlab, držák lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Množství	150 ks	

Nýt a kryt

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	EXRV-T 4.5	Verze
Objednací číslo	6562720000	Rozpěrný nýťovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571578	
Množství	4 ks	
Typ	EXRV-T 6.5	Verze
Objednací číslo	6562710000	Rozpěrný nýťovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571615	
Množství	4 ks	
Typ	EXRV 6.5	Verze
Objednací číslo	6562690000	Rozpěrný nýt, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Množství	1 000 ks	

CD-BO 80X80 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	CD-SCCV	Verze
Objednávací číslo	6554000000	Kabelový žlab, šroubové víko
GTIN (EAN)	4050118564136	
Množství	1 000 ks	
Typ	EXRV 4.5	Verze
Objednávací číslo	6562700000	Rozpěrný nýt, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Množství	1 000 ks	

Oddělovač



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CD-SE 80	Verze
Objednávací číslo	6553980000	Kabelový žlab, oddělovač, 80 mm x
GTIN (EAN)	4050118564112	
Množství	32 ks	