

## H6,0/15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0124700000</a>                 |
| Typ        | H6,0/15                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190003807                              |
| VPE        | 500 Stück                                  |
| Verpackung | lose                                       |

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 12:45:26 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H6,0/15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 0,302 g |
|--------------|---------|

## Technische Daten

|                     |                                    |            |          |
|---------------------|------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülle ohne Kunststoffkragen | Ausführung | Standard |
|---------------------|------------------------------------|------------|----------|

## Aderendhülsen

|                                      |        |                                |                   |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| Abisolierlänge                       | 15 mm  | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 3,5 mm            |
| Kontaktflächenlänge (L2)             | 15 mm  | Kragendurchmesser (D2)         | 4,7 mm            |
| L1 in mm                             | 15 mm  | Leiteranschlussquerschnitt     | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 10 |                                |                   |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Konform     |
| UL File Number Search  | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744     |

## Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Engineering-Daten | <a href="#">Zuken E3.S</a>               |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren        |                                          |

**H6,0/15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

