

**FM 5/TS35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Montagefüße dienen der Befestigung von Komponenten, die sich nicht unmittelbar auf die Tragschiene aufrasten lassen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Montagefuß auf Tragschiene, TS 35, M 5
Best.-Nr.	<a href="#">0636800000</a>
Typ	FM 5/TS35
GTIN (EAN)	4008190152949
VPE	40 Stück

**FM 5/TS35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	7 mm	Tiefe (inch)	0,276 inch
Höhe	50,2 mm	Höhe (inch)	1,976 inch
Breite	14 mm	Breite (inch)	0,551 inch
Nettogewicht	4,65 g		

**Allgemeines**

Oberfläche	vernickelt	Tragschiene	TS 35
------------	------------	-------------	-------

**Maße**

Gewinde (innen)	M 5	Raster in mm (P)	14 mm
-----------------	-----	------------------	-------

**Systemkennwerte**

Ausführung	für Tragschienen	Tragschiene	TS 35
------------	------------------	-------------	-------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Stahl, blank	Oberfläche	vernickelt
Farbe	silber		

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	einschnappbar	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-----------------	---------------	-------------------------------	------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## FM 5/TS35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

