

**KSWF M25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	KSWF (Flachdichtung - Vulkanfiber), Dichtungsring, M 25, Vulkanfiber
Best.-Nr.	<a href="#">0899770000</a>
Typ	KSWF M25
GTIN (EAN)	4032248850167
VPE	25 Stück

**KSWF M25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	1,5 mm	Höhe (inch)	0,059 inch
Nettogewicht	1,1 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-40 °C...95 °C
--------------------	----------------

**Allgemeine Angaben**

Anzahl der Adern	1	Dichtring Durchmesser	38,1 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	95 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 25	Gewinde (innen)	M 25
Gewindesteigung	1,5 mm	Silikone	Nein
Verschraubung	M 25	Werkstoff	Vulkanfiber

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## KSWF M25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

