

SKMUS M20-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU SS (Gegenmutter aus Edelstahl), Gegenmutter, M 20, 2.2 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.	1185690000
Art	SKMUS M20-W
GTIN (EAN)	4050118233742
VPE	240 Stück

SKMUS M20-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	3,2 mm	Höhe (inch)	0,126 inch
Nettogewicht	5,031 g		

Allgemeine Angaben

Gewinde (außen)	M 20	Gewinde (innen)	M 20
Gewindelänge	2,2 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	halogenfrei	Schlüsselweite 1	24 mm
Stärke	3 mm	Verschraubung	M 20
Werkstoff	Edelstahl 1.4404		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format