

**SKMUS M32-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU SS (Gegenmutter aus Edelstahl), Gegenmutter, M 32, 3.8 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.	<a href="#">1185710000</a>
Art	SKMUS M32-W
GTIN (EAN)	4050118233759
VPE	144 Stück

**SKMUS M32-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	4,8 mm	Höhe (inch)	0,189 inch
Nettogewicht	13,8 g		

**Allgemeine Angaben**

Gewinde (außen)	M 32	Gewinde (innen)	M 32
Gewindelänge	3,8 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	halogenfrei	Schlüsselweite 1	38 mm
Stärke	4 mm	Verschraubung	M 32
Werkstoff	Edelstahl 1.4404		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>