

SKMUS M50-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU SS (Gegenmutter aus Edelstahl), Gegenmutter, M 50, 5.3 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.	1185730000
Art	SKMUS M50-W
GTIN (EAN)	4050118233773
VPE	30 Stück

SKMUS M50-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	6,3 mm	Höhe (inch)	0,248 inch
Nettogewicht	46 g		

Allgemeine Angaben

Gewinde (außen)	M 50	Gewinde (innen)	M 50
Gewindelänge	5,3 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	halogenfrei	Schlüsselweite 1	60 mm
Stärke	5 mm	Verschraubung	M 50
Werkstoff	Edelstahl 1.4404		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format