

## KLBUE 10-20 FM4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Abbildung ähnlich

Dank spezieller Montagefüße beinhaltet das Produktportfolio auch Schirmklemmen, die auf die TS 35 Hutschiene montiert werden können. Der Schirm wird dabei von dem Schirmklemmbügel über den Montagefuß auf die TS 35 Tragschiene und dadurch auf PE (Erde) abgeleitet.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss
Best.-Nr.	<a href="#">1252510000</a>
Typ	KLBUE 10-20 FM4
GTIN (EAN)	4032248112555
VPE	10 Stück

## KLBUE 10-20 FM4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Höhe	50,5 mm	Höhe (inch)	1,988 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0,984 inch
Nettogewicht	36,9 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

## Allgemeines

Tragschiene	TS 35
-------------	-------

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	20 mm	Kabeldurchmesser, min.	10 mm
------------------------	-------	------------------------	-------

## Systemkennwerte

Tragschiene	TS 35
-------------	-------

## Werkstoffdaten

Farbe	silber
-------	--------

## weitere technische Daten

explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-------------------------------	------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	