

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stecker LWL, Ersatz-Crimphülse, IP67 mit Gehäuse
Best.-Nr.	1278430000
Art	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 05:41:39 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	26,5 mm	Tiefe (inch)	1,043 inch
Höhe	5,8 mm	Höhe (inch)	0,228 inch
Nettogewicht	3 g		

Allgemeine Daten

Anschluss 1	SCRJ	Anschluss 2	Schnellanschlusstechnik: crimpen, schneiden
Artikelbeschreibung	Ersatz-Crimphülse	Einfügungsdämpfung	≤ 1,0 dB
Farbe	sonstige	Fasertyp	POF
Material Ferrule	Neusilber	Schutzart	IP67 mit Gehäuse

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	PROFINET Manufacturer's Declaration
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN