

**ETA 1180 01 0.2A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Sicherungsautomaten für die Integration unserer Sicherungsklemmen für KFZ-Sicherungen erstrecken sich von 100 mA bis 25 A an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Feinsicherung, 0.2 A
Best.-Nr.	<a href="#">1278850000</a>
Art	ETA 1180 01 0.2A
GTIN (EAN)	4050118091458
VPE	5 Stück

## ETA 1180 01 0.2A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	52,3 mm	Tiefe (inch)	2,059 inch
Höhe	24,4 mm	Höhe (inch)	0,961 inch
Breite	8,2 mm	Breite (inch)	0,323 inch
Nettogewicht	10,6 g		

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	64 V	Nennstrom	0,2 A
--------------------	------	-----------	-------

### Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungselement	Farbe	schwarz
Strom	0,2 A		

### Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

### Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
-------	---------

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
---------------	---------------	------------	----------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>