

ETA 1180 01 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Abbildung ähnlich

Sicherungsautomaten für die Integration unserer Sicherungsklemmen für KFZ-Sicherungen erstrecken sich von 100 mA bis 25 A an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Feinsicherung, 8 A
Best.-Nr.	1279060000
Typ	ETA 1180 01 8A
GTIN (EAN)	4050118091410
VPE	5 Stück

ETA 1180 01 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	52,3 mm	Tiefe (inch)	2,059 inch
Höhe	24,4 mm	Höhe (inch)	0,961 inch
Breite	8,2 mm	Breite (inch)	0,323 inch
Nettogewicht	10 g		

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	64 V	Nennstrom	8 A
--------------------	------	-----------	-----

Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungselement	Farbe	schwarz
Strom	8 A		

Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
-------	---------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
---------------	---------------	------------	----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format