

**THM MMP ROLLER 115****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">1357420000</a>
Typ	THM MMP ROLLER 115
GTIN (EAN)	4050118160314
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 24. Mai 2024 01:33:22 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## THM MMP ROLLER 115

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	139 mm	Breite (inch)	5,472 inch
Durchmesser	14 mm	Nettogewicht	105 g

### Beschriftungssysteme

Applikation / Hersteller	Etiketten, Schrumpfschläuche	Ausführung	Ersatzteil Thermotransferdrucker THM PLUS S, An-druckrolle
--------------------------	------------------------------	------------	--

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--