

HEVB ASK1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Der Hebelverbinder stellt eine mechanische Verbindung zweier Trennhebel da.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Betätigungswerkzeug, Hebelverbinder
Best.-Nr.	1359500000
Typ	HEVB ASK1
GTIN (EAN)	4008190039967
VPE	50 Stück

HEVB ASK1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3,17 mm	Tiefe (inch)	0,125 inch
Höhe	8,2 mm	Höhe (inch)	0,323 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	0,3 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50
Dauergebrauchstemperatur, max.	100		

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66	Farbe	schwarz
-----------	-------	-------	---------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format