

## INLAY CC-M 70/48

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1415940000</a>
Art	INLAY CC-M 70/48
GTIN (EAN)	4050118217247
VPE	1 Stück

**INLAY CC-M 70/48****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	120 mm	Tiefe (inch)	4,724 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0,315 inch
Breite	76 mm	Breite (inch)	2,992 inch
Nettogewicht	65 g		

**Allgemeine Angaben**

Ausführung	Aufnahme von 2 Schildern	Breite	76 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	130 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-92-90
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### INLAY CC-M 70/48

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel

