

AKKU DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montage-richtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug
Best.-Nr.	1479110000
Typ	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 14:27:59 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

AKKU DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	70 g
--------------	------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Akku für DMS PRO	Ladezeit	30 min
---------------------	------------------	----------	--------

Elektroschrauber

Akku - Batterien	Li-Ion-Akku	Akkuspannung	3,6 V
Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3	Ladegerät - Ausgang	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Ladegerät - Eingang	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Ladezeit	30 min
Max. Kupplungsdrehmoment	3 Nm	Nennspannung	3,6 V
Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 600 min ⁻¹		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ECLASS 9.0	21-05-92-07	ECLASS 9.1	21-05-92-07
ECLASS 10.0	21-05-92-07	ECLASS 11.0	21-05-29-02
ECLASS 12.0	21-05-29-02	ECLASS 13.0	21-05-29-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	