

**ES EPG 45 AEH 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	35mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">1501170000</a>
Typ	ES EPG 45 AEH 35
GTIN (EAN)	4050118309386
VPE	1 Stück

**ES EPG 45 AEH 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	180 g
--------------	-------

**Kontaktbeschreibung**

Crimpbereich, max.	35 mm <sup>2</sup>	Leiterquerschnitt max. AWG	2
--------------------	--------------------	----------------------------	---

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite	19 mm	Crimpquerschnitt Kupfer	35
-------------	-------	-------------------------	----

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	Trapezcrimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	35 mm <sup>2</sup>	

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	