

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Set
Best.-Nr.	1529580000
Typ	IE-FC-SET-SPDED001-KN-P
GTIN (EAN)	4050118334432
VPE	1 Stück
Referenzprodukt	1450510000 1450550000 1450730000 1019570000 1962840000

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	134 mm	Tiefe (inch)	5,276 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Breite	67 mm	Breite (inch)	2,638 inch
Nettogewicht	451 g		

Allgemeine Daten

Material Deckel	Polykarbonat PC		
Material Rahmen	Zinkdruckguss		
Produktart	Set		
Referenzprodukt	Cardinality	1	
	Reference	IE-FC-SFP-KNOB	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-FC-SP-PWB/2ST	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-FCI-PWB-DE	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-BI-USB-A	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-BI-RJ45-C	
Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand		

Technische Daten

Einsatz-Platte	2x Data, 1x Power, Geschirmt	Einsätze Data	USB 2.0 A/A, RJ45 Kupplung Cat.6 _A
Einsätze Power	Steckdose DE	Nennspannung Steckdose	250 V
Nennstrom Steckdose	16 A	Rahmen	Kunststoffdeckel

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B
----------------------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 09:26:04 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GL_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

