

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Set
Best.-Nr.	1543680000
Art	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
VPE	1 Stück
Referenzprodukt	1450520000 1450630000 1450730000 1019570000 1962840000 1450820000

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	134 mm	Tiefe (inch)	5,276 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Breite	67 mm	Breite (inch)	2,638 inch
Nettogewicht	493,15 g		

Allgemeine Daten

Material Deckel	Polykarbonat PC		
Material Rahmen	Zinkdruckguss		
Produktart	Set		
Referenzprodukt	Cardinality	1	
	Reference	IE-FC-SFP-KEY2	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-FC-IP-PWB/2ST	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-FCI-PWB-DE	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-BI-USB-A	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-BI-RJ45-C	
	Cardinality	1	
	Reference	IE-FC-PWPC	
Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand		

Technische Daten

Bedruckung	Inkl. fester Beschriftung: "Service only!", "USB", "Ethernet", "230 V / AC"	Einsatz-Platte	2x Data, 1x Power, Unge- schirmt
Einsätze Data	USB 2.0 A/A, RJ45 Kupp- lung Cat.6 _A	Einsätze Power	Steckdose DE
Nennspannung Steckdose	250 V	Nennstrom Steckdose	16 A
Rahmen	Kunststoffdeckel, Ab- schließbar mit Schlüssel		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (DNV)	TAA000022B
----------------------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[GL FrontCom](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

