

**ZBW 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Unsere speziellen Werkzeuge unterstützen innerhalb des Schaltschrankprozess im Bereich der Verdrahtung oder auch der Montage der Komponenten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Z-Reihe, Betätigungswerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">1650690000</a>
Typ	ZBW 4
GTIN (EAN)	4008190299361
VPE	1 Stück

## ZBW 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	23,75 mm	Tiefe (inch)	0,935 inch
Höhe	147 mm	Höhe (inch)	5,787 inch
Breite	27,76 mm	Breite (inch)	1,093 inch
Nettogewicht	17 g		

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-40
Dauergebrauchstemperatur, max.	100		

## Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

## Systemkennwerte

Ausführung	Betätigungswerkzeug
------------	---------------------

## Werkstoffdaten

Werkstoff	POM	Farbe	orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		

## weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
---------------	---------------	-------------------------------	------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>