

**KLBUE 4-13.5 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Die Schirmklemmbügel für die Direktmontage lassen sich, einfach und bequem, direkt auf die Montageplatte befestigen. Die Produkte unterscheiden sich dabei im Bereich des Kabeldurchmessers und dem Gewinde zur Befestigung der Schirmklemmbügel.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Ausführung | Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1712311001</a>    |
| Art        | KLBUE 4-13.5 SC               |
| GTIN (EAN) | 4032248032358                 |
| VPE        | 10 Stück                      |

## KLBUE 4-13.5 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                        |          |               |            |
|------------------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe                  | 31,45 mm | Tiefe (inch)  | 1,238 inch |
| Höhe                   | 22 mm    | Höhe (inch)   | 0,866 inch |
| Breite                 | 20,1 mm  | Breite (inch) | 0,791 inch |
| Befestigungsmaß Breite | 18,9 mm  | Nettogewicht  | 17,3 g     |

### Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

### Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max. 13,5 mm      Kabeldurchmesser, min. 4 mm

### Maße

Gewindelänge 5,3 mm      Raster in mm (P) 20 mm

### Systemkennwerte

Ausführung für Schirmanschluss

### Werkstoffdaten

Werkstoff Stahl      Farbe silber

### weitere technische Daten

|                 |               |                               |               |
|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Befestigungsart | einschnappbar | Einbauhinweis                 | Direktmontage |
| Montageart      | Schraube      | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002020    | ETIM 7.0    | EC002020    |
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-50 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-50 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-20 |

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Broschüren            |  |

**KLBUE 4-13.5 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Werkzeuge**

Unsere speziellen Werkzeuge unterstützen innerhalb des Schaltschrankprozess im Bereich der Verdrahtung oder auch der Montage der Komponenten.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | BTWZ KLBUE                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1742630000</a> | Werkzeuge, Betätigungswerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190980764              |                                |
| VPE        | 1 Stück                    |                                |