

**BS 35II KLBUE3-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Dank spezieller Montagefüße beinhaltet das Produktportfolio auch Schirmklemmen, die auf die TS 35 Hutschiene montiert werden können. Der Schirm wird dabei von dem Schirmklemmbügel über den Montagefuß auf die TS 35 Tragschiene und dadurch auf PE (Erde) abgeleitet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmbügel, Befestigungsset, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">1723810000</a>
Art	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008190377007
VPE	10 Stück

## BS 35II KLBUE3-8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	36,5 mm	Tiefe (inch)	1,437 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	56,538 g

### Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	8 mm	Kabeldurchmesser, min.	3 mm
------------------------	------	------------------------	------

### Maße

Durchmesser 3 mm

### Systemkennwerte

Ausführung Klemmbügel

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

### weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
-----------------	------------	-------------------------------	----

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	