

SKMU M50 K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, M 50, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Best.-Nr.	1736970000
Typ	SKMU M50 K SW
GTIN (EAN)	4008190956448
VPE	5 Stück

SKMU M50 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0,315 inch
Nettogewicht	12 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 100 °C
--------------------	------------------

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	69,3 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 50	Gewinde (innen)	M 50
Gewindelänge	8 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	60 mm
Silikone	Nein	Stärke	8 mm
Verschraubung	M 50	Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

SKMU M50 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

