

KLBUE 3-8 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Dank spezieller Montagefüße beinhaltet das Produktportfolio auch Schirmklemmen, die auf C-Profile montiert werden können. Der Schirm wird dabei von dem Schirmklemmbügel über den Montagefuß auf die C-Profile und dadurch auf PE (Erde) abgeleitet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl
Best.-Nr.	1752681001
Art	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
VPE	10 Stück

KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	26 mm	Tiefe (inch)	1,024 inch
Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0,709 inch
Breite	14,5 mm	Breite (inch)	0,571 inch
Befestigungsmaß Breite	13,5 mm	Nettogewicht	16,3 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage, Sammel-schiene	Tragschiene	TS 27
---------------	-------------------------------	-------------	-------

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	8 mm	Kabeldurchmesser, min.	3 mm
------------------------	------	------------------------	------

Maße

Raster in mm (P)	14 mm
------------------	-------

Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss	Tragschiene	TS 27
------------	---------------------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammel-schiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 08:40:26 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

KLBUE 3-8 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Stahl**

Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Art	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Ausführung
Best.-Nr.	1802690000	Tragschienen, Tragschiene, DIN EN 60715, Stahl
GTIN (EAN)	4032248257201	
VPE	2 m	