

**KLBUE 10-20 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Dank spezieller Montagefüße beinhaltet das Produktportfolio auch Schirmklemmen, die auf C-Profile montiert werden können. Der Schirm wird dabei von dem Schirmklemmbügel über den Montagefuß auf die C-Profile und dadurch auf PE (Erde) abgeleitet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">1752701001</a>
Typ	KLBUE 10-20 CPF
GTIN (EAN)	4032248044436
VPE	10 Stück

## KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	39,5 mm	Tiefe (inch)	1,555 inch
Höhe	26 mm	Höhe (inch)	1,024 inch
Breite	24 mm	Breite (inch)	0,945 inch
Befestigungsmaß Breite	22,5 mm	Nettogewicht	36,048 g

## Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

## Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage, Sammel-schiene	Tragschiene	TS 27
---------------	-------------------------------	-------------	-------

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	20 mm	Kabeldurchmesser, min.	10 mm
------------------------	-------	------------------------	-------

## Maße

Raster in mm (P)	30 mm
------------------	-------

## Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss	Tragschiene	TS 27
------------	---------------------	-------------	-------

## Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

## weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammel-schiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Ja		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 05:37:41 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Stahl



Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1802690000</a>	Tragschienen, Tragschiene, DIN EN 60715, Stahl
GTIN (EAN)	4032248257201	
VPE	2 m	