

ZBW 1/3.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Unsere speziellen Werkzeuge unterstützen innerhalb des Schaltschrankprozess im Bereich der Verdrahtung oder auch der Montage der Komponenten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Z-Reihe, Betätigungswerkzeug
Best.-Nr.	1781930000
Typ	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
VPE	1 Stück

ZBW 1/3.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	23,75 mm	Tiefe (inch)	0,935 inch
Höhe	140,7 mm	Höhe (inch)	5,539 inch
Breite	27,76 mm	Breite (inch)	1,093 inch
Nettogewicht	16,522 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-40
Dauergebrauchstemperatur, max.	100		

Systemkennwerte

Ausführung	Betätigungswerkzeug
------------	---------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	POM	Farbe	orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		

weitere technische Daten

explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-------------------------------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format