

DAE M12 PA SHORT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	DAE (Belüftungselement), Ausgleichselement, gerade, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Best.-Nr.	1868560000
Art	DAE M12 PA SHORT
GTIN (EAN)	4032248440412
VPE	10 Stück

DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	7,6 mm	Höhe (inch)	0,299 inch
Länge	13,4 mm	Länge (inch)	0,528 inch
Wandstärke, min.	0,5 mm	Wandstärke, max.	6 mm
Nettogewicht	1,9 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...105 °C
--------------------	-----------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Drehmoment Stutzen, max.	0,6 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	0,4 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Gewinde (außen)	M 12
Gewindelänge	6 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	Nein	Innendurchmesser D2	12 mm
Installationsvorgaben	Siehe Montageanleitung	Luftdurchsatz	0,8 l/min bei 0,1 bar ΔP , bis 7,6 l/min bei 1 bar ΔP
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	17 mm
Schutzart	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K	Schutzart mit GWDR	IP66, IP68, IP69K
Silikone	Nein	Verschraubung	Metrisch
Wassereintrittspunkt	> 1,5 bar	Werkstoff	Polyamid 6

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

