

SAISC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ihre Geräte in der Peripherie sollen mit großer Leistung versorgt werden. Mit unseren neuen M12-Steckverbinder sind mehr als 250 V und 2 A problemlos möglich. Die kompakten A-, K-, L-, S- und T-codierten M12-Steckverbinder sind auf die Übertragung von bis zu 630 V AC bzw. 60 V DC und 12 A ausgelegt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12 Stift
Best.-Nr.	2531020000
Art	SAISC-M-5S-M12-L-COD
GTIN (EAN)	4050118541137
VPE	1 Stück

SAISC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	43 g
--------------	------

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Anschlussart	Crimpanschluss	Anschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt, min.	0,75 mm ²	Codierung	L-coded
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Kabeldurchmesser	5,8...13,5 mm
Kabeldurchmesser, max.	13,5 mm	Kabeldurchmesser, min.	5,8 mm
Kontaktmaterial	Cu	Kontaktoberfläche	vergoldet
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Material Gewinding	Zinkdruckguss	Nennspannung	63 V
Nennstrom	16 A	Nennstrom	16 A
Polzahl	5	Schirmanschluss	Ja
Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand	Steckzyklen	500
Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C	Verschmutzungsgrad	3

Allgemeine Daten

Polzahl	5	Anschluss 1	M12
Anschluss 2	Crimp	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Anschlussgewinde	M12 Stift	Kontaktmaterial	Cu
Kontaktoberfläche	vergoldet	Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand
Steckzyklen	500		

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Wichtiger Hinweis

Produktinweis	Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen. 4 x Crimpkontakt, Stift / 1 x Crimpkontakt, Buchse für FE-Funktion.
---------------	---

SAISC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (cURus) E307231

Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)


SAISC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Polbild



SAISC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Kontakte



Ihre Geräte in der Peripherie sollen mit großer Leistung versorgt werden. Mit unseren neuen M12-Steckverbinder sind mehr als 250 V und 2 A problemlos möglich. Die kompakten A-, K-, L-, S- und T-codierten M12-Steckverbinder sind auf die Übertragung von bis zu 630 V AC bzw. 60 V DC und 12 A ausgelegt.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M12L-KSC-0.5	Ausführung
Best.-Nr.	2530920000	Crimpkontakt, Stift
GTIN (EAN)	4050118541038	
VPE	50 Stück	
Art	SAI-M12L-KSC-1.5	Ausführung
Best.-Nr.	2530940000	Crimpkontakt, Stift
GTIN (EAN)	4050118541052	
VPE	50 Stück	
Art	SAI-M12L-KSC-2.5	Ausführung
Best.-Nr.	2530950000	Crimpkontakt, Stift
GTIN (EAN)	4050118541069	
VPE	50 Stück	
Art	SAI-M12L-KSC-0.75	Ausführung
Best.-Nr.	2530930000	Crimpkontakt, Stift
GTIN (EAN)	4050118541045	
VPE	50 Stück	

Kontakte



Ihre Geräte in der Peripherie sollen mit großer Leistung versorgt werden. Mit unseren neuen M12-Steckverbinder sind mehr als 250 V und 2 A problemlos möglich. Die kompakten A-, K-, L-, S- und T-codierten M12-Steckverbinder sind auf die Übertragung von bis zu 630 V AC bzw. 60 V DC und 12 A ausgelegt.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SAI-M12L-KBC-2.5	Ausführung
Best.-Nr.	2525650000	Crimpkontakt, Buchsenleiste
GTIN (EAN)	4050118537000	
VPE	50 Stück	
Art	SAI-M12L-KBC-0.5	Ausführung
Best.-Nr.	2530990000	Crimpkontakt, Buchsenleiste
GTIN (EAN)	4050118541106	
VPE	50 Stück	

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 22:40:08 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SAISC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	SAI-M12L-KBC-0.75	Ausführung
Best.-Nr.	2531000000	Crimpkontakt, Buchsenleiste
GTIN (EAN)	4050118541113	
VPE	50 Stück	
Art	SAI-M12L-KBC-1.5	Ausführung
Best.-Nr.	2531010000	Crimpkontakt, Buchsenleiste
GTIN (EAN)	4050118541120	
VPE	50 Stück	