

**HDC XX6A03 FMSRJ45-0600****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">2546830600</a>
Art	HDC XX6A03 FMSRJ45-0600
GTIN (EAN)	4050118556728
VPE	1 Stück

## HDC XX6A03 FMSRJ45-0600

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,001 g
--------------	---------

## Temperaturen

Grenztemperatur	-30 °C ... 90 °C
-----------------	------------------

## Allgemeine Daten

Ausführung Gegenseite	Stift	Ausführung Modulseite	Buchse
Codierung	X-codiert	Isolationswiderstand	≥ 1000 MΩ
Kabellänge	6 m	Kategorie	Cat. 6A
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	Nennspannung	50 V
Nennstrom	0,5 A	Polzahl	8
Steckzyklen	≥ 100	Verschmutzungsgrad	2
Übertragungsrate	10 Gbit/s		

## Technische Daten Kabel

Außendurchmesser	Durchmesser	8,9 mm
Außendurchmesser	8,9 mm	
Farbcodierung	weiß / blau, weiß / orange, weiß / grün, weiß / braun	
Geschirmt	Ja	
Halogene	halogenfrei	
Isolation	Polyolefin	
Kabellänge	6 m	
Mantelfarbe	grün (RAL 6018)	
Mantelmaterial	PUR	

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--