

HDC XX6A03 MMSXXXX-3000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	
Best.-Nr.	2546843000
Art	HDC XX6A03 MMSXXXX-3000
GTIN (EAN)	4050118556667
VPE	1 Stück

HDC XX6A03 MMSXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,001 g

Temperaturen

Grenztemperatur -30 °C ... 90 °C

Allgemeine Daten

Ausführung Gegenseite	Stift	Ausführung Modulseite	Stift
Codierung	X-codiert	Isolationswiderstand	≥ 1000 MΩ
Kabellänge	30 m	Kategorie	Cat. 6A
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	Nennspannung	50 V
Nennstrom	0,5 A	Polzahl	8
Steckzyklen	≥ 100	Verschmutzungsgrad	2
Übertragungsrate	10 Gbit/s		

Technische Daten Kabel

Außendurchmesser	Durchmesser	8,9 mm
Außendurchmesser	8,9 mm	
Farbcodierung	weiß / blau, weiß / orange, weiß / grün, weiß / braun	
Geschirmt	Ja	
Halogene	halogenfrei	
Isolation	Polyolefin	
Kabellänge	30 m	
Mantelfarbe	grün (RAL 6018)	
Mantelmaterial	PUR	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format